



6765102045



Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 250 V

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matières

Couleur Noir

Code RAL 9005

Finition de la surface Brillant

Matière Thermoplastique

Traitement Non traité

Dimensions

Hauteur 71 mm

Largeur 71 mm

Installation, montage

Montage sur Montage encastré

Connectivité

Type de connection / prise Borne à vis

Type de montage Fixation par vis
Fixation par griffe

Équipement

Connecteur/type de fiche prise de courant Broche de mise à la terre

Insert central incliné No

Avec couvercle à charnière No

Broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation No

Avec fermeture No

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage No

Capacité

Nombre de modules 1

Commandes et indicateurs

Type d'éclairage pour les dispositifs d'installation Lumière d'orientation intégrée

Sécurité

Avec une protection renforcée des contacts Oui

Indice de protection IP IP20

Fonctions

Avec éclairage d'orientation Oui

Avec éclairage fonctionnel No

Identification

Avec inscription No

Textes

Housse Plaque de recouvrement

Éclairage Avantage supplémentaire en combinant une prise de courant et un éclairage d'orientation

Câblage Câblage traversant possible, donc également idéal pour l'équipement ultérieur

Protection Protection renforcée contre les contacts accidentels

Type de raccordement Avec bornes surélevées à vis

Adapté à

Berker R.x

Durabilité

Sans halogène	Oui
---------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----