



HEW321DR

Disjoncteur Boîtier Moulé h3+ P630 TM ADJ 4P4D 320A 70kA FTC

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	320 A
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400 V AC selon IEC60947-2	70 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240 V AC selon IEC60947-2	100 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 230 V AC selon IEC60947-2	100 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 400 V AC selon IEC60947-2	70 kA
Courant assigné à 10°C selon IEC60947	380.70 A
Courant assigné à 15°C selon IEC60947	373.60 A
Courant assigné à 20°C selon IEC60947	366.50 A
Courant assigné à 25°C selon IEC60947	359.10 A
Courant assigné à 30°C selon IEC60947	351.70 A
Courant assigné à 35°C selon IEC60947	344 A
Courant assigné à 40°C selon IEC60947	336.20 A
Courant assigné à 45°C selon IEC60947	328.20 A
Courant assigné à 50°C selon IEC60947	320 A
Courant assigné à 55°C selon IEC60947	311.60 A
Courant assigné à 60°C selon IEC60947	302.90 A
Courant assigné à 65°C selon IEC60947	294 A
Courant assigné à 70°C selon IEC60947	284.80 A

Architecture

Nombre de pôles	4
Type d'organe de commande	Manette
Type de boîtier	Montage fixe
Position du neutre	Gauche

Déclenchements

Temps de réponse à l'ouverture	10 ms
--------------------------------	-------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Tension

Tension assignée de tenue aux chocs	8000 V
Tension assignée d'isolation	800 V
Tension assignée d'emploi Ue	220 - 690 V

Fonctions

Unité de déclenchement	TM A/A
------------------------	--------

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	75 W
-----------------------------------	------

Sécurité

Indice de protection IP	IP4X
-------------------------	------

Réglages

Cran de réglage thermique xIN	0.63
	0.8
	1

Câble

Matériau du câble	Cuivre
-------------------	--------

Compatibilité

Compatible avec bloc différentiel	Oui
Compatible avec montage Rail DIN	Non
Utilisable pour les tableaux de distribution	Oui

Dimensions

Dimensions	260 x 185 mm
Hauteur	260 mm
Largeur	185 mm
Profondeur	150 mm
Barre collectrice aval : largeur, hauteur, diamètre vis (max)	10 mm 12 mm 32 mm
Barre collectrice amont : largeur, hauteur, diamètre vis (max)	10 mm 12 mm 32 mm

Installation, montage

Position de montage/connexion	Devant
Couple de serrage	18 - 18 Nm
Couple de serrage nominal borne basse	18 - 18 Nm
Couple de serrage nominal borne haute	18 - 18 Nm

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui