



HPW251DR

Leistungsschalter h3+ P630 TM 4x250A 110kA

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	250 A
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2	110 kA
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 240V AC IEC 60947-2	125 kA
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 230V AC nach IEC 60947-2	125 kA
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2	110 kA
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 660V AC IEC 60947-2	12 kA
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 690V AC IEC 60947-2	12 kA
Nennstrom bei 10°C nach IEC 60947	293,30 A
Nennstrom bei 15°C nach IEC 60947	288,20 A
Nennstrom bei 20°C nach IEC 60947	283,10 A
Nennstrom bei 25°C nach IEC 60947	277,80 A
Nennstrom bei 30°C nach IEC 60947	272,50 A
Nennstrom bei 35 °C gemäß IEC 60947	267,10 A
Nennstrom bei 40 °C gemäß IEC 60947	261,50 A
Nennstrom bei 45°C nach IEC 60947	255,80 A
Nennstrom bei 50°C nach IEC 60947	250 A
Nennstrom bei 55°C nach IEC 60947	244,10 A
Nennstrom bei 60 °C gemäß IEC 60947	238 A
Nennstrom bei 65°C nach IEC 60947	231,70 A
Nennstrom bei 70°C nach IEC 60947	225,30 A

Architektur

Polanzahl	4
Steuer-/Bedienelement	Knebel
Gerätebauform	Festeinbau
Position Neutralleiter	Links

Auslösung

Ansprechzeit beim Öffnen	10 ms
--------------------------	-------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Spannung

Stoßspannungsfestigkeit Uimp	8000 V
Isolationsspannung Ui	800 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue	220 - 690 V

Funktionen

Auslöseeinheit	TM A/A
----------------	--------

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	71,4 W
---------------------------------------	--------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP4X
--------------------------------	------

Einstellungen

Einstellbereich thermischer Auslöser xIn	0,63 0,8 1
--	------------------

Kabel

Werkstoff Kabel	Kupfer
-----------------	--------

Kompatibilität

Geeignet für FI-Block	Ja
Geeignet für DIN Schiene	Nein
Geeignet für Verteilereinbau	Ja

Abmessungen

Abmessungen	260 x 185 mm
Höhe	260 mm
Breite	185 mm
Tiefe	150 mm
Untere Schiene: Breite, Höhe, Durchmesser Schraube (max.)	10 mm 12 mm 32 mm
Obere Schiene: Breite, Höhe, Durchmesser Schraube (max.)	10 mm 12 mm 32 mm

Installation, Montage

Einbau-/Anschlussort	Vorne
Nominales Drehmoment	18 - 18 Nm
Nominales Drehmoment Untere Klemme	18 - 18 Nm
Nominales Drehmoment Obere Klemme	18 - 18 Nm

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja