



LFF6015009016

Canal de distribución LFF de PVC 60x150mm, blanco RAL9016

Características técnicas

Dimensiones

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Altura                       | 60 mm                       |
| Anchura                      | 150 mm                      |
| Longitud                     | 2000 mm                     |
| Sección transversal interior | 7122 - 7122 mm <sup>2</sup> |

Capacidad

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupación, sin dispositivos) | 37 |
|-------------------------------------------------------------------|----|

Materiales

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| Material    | Policloruro de vinilo (PVC) |
| Tratamiento | Sin tratamiento             |
| Código RAL  | 9016                        |
| Colour      | Blanco tráfico              |

Seguridad

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Resistencia al impacto IK | IK07 |
| Índice de protección IP   | IP40 |

Condiciones de uso

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Temperatura de funcionamiento | -5 - 60 °C |
|-------------------------------|------------|

Conectividad

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Acoplamiento de canal | Perfil pre-equipado de uniones |
|-----------------------|--------------------------------|

Equipo

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Número de particiones              | 0     |
| Número de compartimentos           | 1 - 4 |
| Número de particiones de conexión  | 3     |
| Clip de fijación de cable incluido | Sí    |
| Con película protectora            | No    |

Sostenibilidad

|                       |    |
|-----------------------|----|
| REACH - libre de SVHC | Sí |
| Conforme con RoHS     | Sí |