



VA24CN

### Щит розподільчий на 24(28) модулів, з/у без дверцят, VOLTA

#### Технічні характеристики

##### Напруга

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Номинальна напруга | 400 - 400 V |
|--------------------|-------------|

##### Електричний струм

|                   |      |
|-------------------|------|
| Номинальний струм | 63 A |
|-------------------|------|

##### Потужність

|                                                         |      |
|---------------------------------------------------------|------|
| Максимальні втрати потужності на шафу за $\Delta T=20K$ | 15 W |
|---------------------------------------------------------|------|

##### Обладнання

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Кількість рейок            | 2 |
| Кількість рядів щита       | 2 |
| Кількість секцій по ширині | 1 |

##### Ємність

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Кількість модулів                        | 24 |
| Кількість півмодулів терміналів на рейці | 48 |

##### Розміри

|         |          |
|---------|----------|
| Висота  | 370 mm   |
| Ширина  | 305 mm   |
| Глибина | 96,50 mm |

##### Кришка, дверцята

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Кількість дверей шафи | 0 |
| Кількість замків      | 0 |

##### Розміри

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Кількість модулів за шириною | 12 |
|------------------------------|----|

##### Матеріали

|         |      |
|---------|------|
| Код RAL | 9010 |
|---------|------|

##### Безпека

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Ударостійкість IK                 | IK07   |
| Клас захисту від проникнення (IP) | IP30   |
| Випробування розжареним дротом    | 750 °C |

##### Sustainability

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Відповідність RoHS | Yes |
|--------------------|-----|