



VU36NWB

Щит 3-рядний для ММ-обладнання, в/у з металевими дверями, VOLTA

Технічні характеристики

Напруга

Номінальна напруга	400 - 400 V
--------------------	-------------

Установлення, монтаж

Підходить для зовнішнього використання	Ні
Монтаж на	Внутрішня установка

Електричний струм

Номінальний струм	63 A
-------------------	------

Потужність

Максимальні втрати потужності на шафу за $\Delta T=20K$	12 W
---	------

Обладнання

Кількість рейок	1
Кількість рядів щита	3
Кількість секцій по ширині	1
Із замком	Ні
Має нейтральну клемну колодку	Ні

Емність

Кількість модулів	36
Кількість півмодулів терміналів на рейці	72

Функції

З вводами для трубопроводів	Так
-----------------------------	-----

Розміри

Висота	630,50 mm
Ширина	348 mm
Глибина	94,50 mm
Вбудована висота	615 mm
Вбудована ширина	335 mm

Кришка, дверцята

Кількість дверей шафи	1
-----------------------	---

Розміри

Вбудована глибина	90 mm
-------------------	-------

Кришка, дверцята

Кількість замків	0
------------------	---

Розміри

Кількість модулів за шириною	12
------------------------------	----

Кришка, дверцята

Дверцята/кришка прозорі	Ні
-------------------------	----

Підключення

Тип монтажу	Монтаж гвинтами
-------------	-----------------

Матеріали

Код RAL	9010
Colour	Чистий білий
Матеріал монтажної пластини	Пластик

Обладнання

Має клемну колодку для заземлення	Ні
Має монтажну пластину	Так

Матеріали

Стійкість до ультрафіолету	Так
----------------------------	-----

Безпека

Клас захисту	Клас ізоляції II
Ударостійкість IK	IK05
Клас захисту від проникнення (IP)	IP30
Тип блокування	Замикається на замок Без замка
Випробування розжареним дротом	650 °C

Sustainability

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----