



VH48NW

**Multimedia, volta, HWV, 4-reihig, mit geschlitzter Stahlblechtür**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

|              |             |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 400 - 400 V |
|--------------|-------------|

**Installation, Montage**

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Geeignet für Aussenbereich | Nein     |
| Montage auf                | Hohlwand |

**Leistung**

|                                                         |      |
|---------------------------------------------------------|------|
| Maximale Verlustleistung pro Schrank bei $\Delta T=20K$ | 12 W |
|---------------------------------------------------------|------|

**Ausstattung**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Anzahl der Schienen          | 1    |
| Anzahl Reihen                | 4    |
| Anzahl Felder                | 1    |
| Mit Schloss                  | Nein |
| Mit Neutraleiterklemmenblock | Nein |

**Kapazität**

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Anzahl Module                                           | 48 |
| Anzahl der halben Module von 17,5 mm pro Klemmenschiene | 96 |

**Funktionen**

|                        |    |
|------------------------|----|
| Mit Leitungseinführung | Ja |
|------------------------|----|

**Abmessungen**

|            |           |
|------------|-----------|
| Höhe       | 755,50 mm |
| Breite     | 348 mm    |
| Tiefe      | 94,50 mm  |
| Einbauhöhe | 721 mm    |

**Abdeckung, Tür**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Anzahl Schranktüren | 1 |
|---------------------|---|

**Abmessungen**

|              |        |
|--------------|--------|
| Einbaubreite | 314 mm |
|--------------|--------|

**Abdeckung, Tür**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Anzahl der Schlösser | 0 |
|----------------------|---|

**Abmessungen**

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Einbautiefe                 | 90 mm |
| Breite in Teilungseinheiten | 12    |

**Abdeckung, Tür**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |
|------------------------------|------|

**Konnektivität**

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Montageart | Schraubbefestigung |
|------------|--------------------|

**Werkstoff**

|            |          |
|------------|----------|
| RAL Nummer | 9010     |
| Farbe      | Reinweiß |

**Ausstattung**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Mit Erdungsklemmenblock | Nein |
|-------------------------|------|

**Werkstoff**

|                         |                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| Werkstoff Montageplatte | Acrylnitril-Styrol-Acrylester (ASA)<br>Polycarbonat (PC) |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|

---

**Ausstattung**

|                   |    |
|-------------------|----|
| Mit Montageplatte | Ja |
|-------------------|----|

**Werkstoff**

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Ultraviolettstrahlen beständig | Nein |
|--------------------------------|------|

**Sicherheit**

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Schutzklasse                   | Schutzklasse II                   |
| Stoßfestigkeit IK              | IK05                              |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP30                              |
| Schließungstyp                 | Schnappverschluss<br>Ohne Schloss |
| Glühdrahttest                  | 850 °C                            |

**Nachhaltigkeit**

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|