



VU602WWH

Hybrid, volta, Unterputz, 24PLE, 2 Montageplatten, Steckdose und Kunststofftür

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 400 - 400 V

Installation, Montage

Geeignet für Aussenbereich Nein

Montage auf Unterputz

Elektrischer Strom

Nennstrom 63 A

Leistung

Maximale Verlustleistung pro Schrank bei $\Delta T=20K$ 17,50 W

Ausstattung

Anzahl der Schienen 2

Anzahl Reihen 2

Anzahl Felder 1

Mit Schloss Nein

Mit Neutralleiterklemmenblock Ja

Kapazität

Anzahl Module 24

Anzahl der halben Module von 17,5 mm pro Klemmenschiene 48

Funktionen

Mit Leitungseinführung Ja

Abmessungen

Höhe 880,50 mm

Breite 348 mm

Tiefe 94,50 mm

Einbauhöhe 865 mm

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren 1

Abmessungen

Einbaubreite 335 mm

Abdeckung, Tür

Anzahl der Schlösser 0

Abmessungen

Einbautiefe 90 mm

Breite in Teilungseinheiten 12

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür Nein

Konnektivität

Montageart Schraubbefestigung

Werkstoff

Werkstoff Polystyrol (PS)

RAL Nummer 9010

Farbe Reinweiß

Ausstattung

Mit Erdungsklemmenblock Ja

Werkstoff

Werkstoff Montageplatte	Metall
-------------------------	--------

Ausstattung

Mit Montageplatte	Ja
-------------------	----

Werkstoff

Ultraviolettstrahlen beständig	Ja
--------------------------------	----

Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse II
--------------	-----------------

Stoßfestigkeit IK	IK07
-------------------	------

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30
--------------------------------	------

Schließungstyp	Schnappverschluss Ohne Schloss
----------------	-----------------------------------

Glühdrahttest	650 °C
---------------	--------

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----