



VH603WWH

Kombicentral volta Hybrid för hålvägg. 36 mod. med mediaplåt, uttag, Plastdörr

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkspänning	400 - 400 V
--------------	-------------

Installation, montering

Lämplig för utomhusinstallation	Nej
---------------------------------	-----

Montering	Hålvägg
-----------	---------

Elektrisk ström

Märkström	63 A
-----------	------

Ström

Maximum effektförlust per kapsling vid $\Delta T=20K$	22,50 W
---	---------

Utrustning

Antal skenor	3
--------------	---

Antal rader	3
-------------	---

Antal sektioner i bredd	1
-------------------------	---

Med lås	Nej
---------	-----

Har neutralanslutningsblock	Ja
-----------------------------	----

Kapacitet

Antal moduler	36
---------------	----

Antal halva moduls anslutningar per skena	72
---	----

Funktioner

Med kabelgenomföringar	Ja
------------------------	----

Dimensioner

Höjd	880,50 mm
------	-----------

Bredd	348 mm
-------	--------

Djup	94,50 mm
------	----------

Infällnadshöjd	846 mm
----------------	--------

Skydd, dörr

Antal dörrar	1
--------------	---

Dimensioner

Infällnadsbredd	314 mm
-----------------	--------

Skydd, dörr

Antal lås	0
-----------	---

Dimensioner

Inbyggnadsdjup	90 mm
----------------	-------

Antal breddenheter	12
--------------------	----

Skydd, dörr

Dörr/lock transparent	Nej
-----------------------	-----

Anslutning

Typ av montering	Skruvmontering
------------------	----------------

Material

Material	Polystyren (PS)
----------	-----------------

RAL-kod	9010
---------	------

Färg	Vit
------	-----

Utrustning

Har jordanslutningsblock	Ja
--------------------------	----

Material

Materiel montageplåt	Akrylnitrilstyrenakrylat (ASA) Polykarbonat (PC)
----------------------	---

Utrustning

Har monteringsplatta	Ja
----------------------	----

Material

Resistent mot ultraviolett ljus	Ja
---------------------------------	----

Säkerhet

Skyddsklass	Isoleringsklass II
Slagtållighet IK	IK05
Kapslingsklass (IP)	IP30
Låstyp	Snäpplås Utan lås
Glödtråds test	850 °C

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----