



Technische Eigenschaften

Nennspannung	400 - 400 V
--------------	-------------

Geeignet für Aussenbereich	Nein
----------------------------	------

Montage auf Hohlwand

Nennstrom 63 A

Maximale Verlustleistung pro Schrank bei $\Delta T=20K$
27 W

Anzahl der Schienen	1
---------------------	---

Anzahl Reihen	5
---------------	---

Anzahl Felder	1
---------------	---

Mit Schloss	Nein
-------------	------

Mit Neutralleiterklemmenblock	Nein
-------------------------------	------

Anzahl Module	60
---------------	----

Anzahl der halben Module von 17,5 mm pro Klemmenschiene	120
---	-----

Mit Leitungseinführung	Ja
------------------------	----

Höhe	880,50 mm
------	-----------

Breite	348 mm
--------	--------

Tiefe	94,50 mm
-------	----------

Einbauhöhe	846 mm
------------	--------

Anzahl Schranktüren	1
---------------------	---

Einbaubreite	314 mm
--------------	--------

Anzahl der Schlösser	0
----------------------	---

Einbautiefe	90 mm
-------------	-------

Breite in Teilungseinheiten 12

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
------------------------------	------

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

RAL Nummer	9010
------------	------

Farbe	Reinweiß
-------	----------

Mit Erdungsklemmenblock	Nein
-------------------------	------

Produktdatenblatt

VH60WWV

Werkstoff

Werkstoff Montageplatte	Acrylnitril-Styrol-Acrylester (ASA) Polycarbonat (PC)
-------------------------	--

Ausstattung

Mit Montageplatte	Ja
-------------------	----

Werkstoff

Ultraviolettstrahlen beständig	Ja
--------------------------------	----

Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit IK	IK05
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30
Schließungstyp	Schnappverschluss Ohne Schloss
Glühdrahttest	850 °C

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----