



EHN171



### Interrupteur horaire électromécanique 1 voie sur 7 jours avec réserve

#### Caractéristiques techniques

##### Équipement

|                  |   |
|------------------|---|
| Nombre de canaux | 1 |
|------------------|---|

##### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

##### Puissance

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| Puissance absorbée (en fonctionnement)      | 0,50 W      |
| Ampoules à incandescence et halogènes 230 V | 1100 W      |
| P max. avec lampes à incandescence          | 900 - 900 W |

##### Fonctions

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Nombre de canaux de fonctions | 1 |
|-------------------------------|---|

##### Raccordement

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Nombre de contacts                      | 1                       |
| Section de raccordement en câble souple | 0.5 - 6 mm <sup>2</sup> |
| Section de raccordement en câble rigide | 0.5 - 6 mm <sup>2</sup> |

##### Conditions d'utilisation

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Température de service | -10 - +55 °C |
|------------------------|--------------|

##### Capacité

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 3 |
|-------------------|---|

##### Dimensions

|            |       |
|------------|-------|
| Hauteur    | 90 mm |
| Largeur    | 54 mm |
| Profondeur | 60 mm |

##### Textes

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Type de commutation | Inverseur                    |
| Mode d'installation | Pour un montage sur rail DIN |

##### Courant électrique

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Courant Max. pour cos phi 0,6 | 4 A |
|-------------------------------|-----|

##### Endurance

|                                                                   |       |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| Endurance électrique à charge nominale en AC1 en nombre de cycles | 50000 |
|-------------------------------------------------------------------|-------|

##### Textes

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Type de raccordement | Avec bornes à vis |
|----------------------|-------------------|

##### Tension

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Tension assignée d'emploi Ue | 230 - 240 V |
|------------------------------|-------------|

##### Puissance

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Pertes en puissance à pleine charge | 1 W |
|-------------------------------------|-----|

##### Réglages

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Cycles de programmation            | Cycles de programmation 1 x 7 jours |
| Temps de commutation le plus court | 2 h                                 |

##### Éclairage

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Puissance de lampe LED | 180 W |
|------------------------|-------|

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| REACH-sans SVHC              | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |