Productdatablad
EHN171

EHN171

Programmaklok elektromechanisch, weekprogramma + gangreserve, 1 w 16 A

Technische karakteristieken

Uitrusting

Aantal kanalen	1

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz

Vermogen

Energieverbruik in bedrijf	0,50 W
Gloei- en halogeenlamp 230 V	1100 W
Vermogen gloeilamp	900 - 900 W

Functies

Aantal kanaalfuncties	1

Aansluiting

Aantal contacten	1
Doorsnede soepele geleider	0.5 - 6 mm^2
Doorsnede stijve geleider	0.5 - 6 mm^2

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - +55 °C

Capaciteit

Aantal modulen	3

Afmetingen

Hoogte	90 mm
Breedte	54 mm
Diepte	60 mm

Teksten

Schakelmodus	Wisselcontact
Montagewijze	Voor montage op DIN-rail

Elektrische Stroom

Maximale stroom (cos phi 0,6)	4 A

Levensduur

Elektrische levensduur bij nominale belasting bij AC1	50000

Teksten

Aansluitwijze	Met schroefklemmen

Spanning

Nominale spanning Ue	230 - 240 V

Vermogen

Verliesvermogen bij volle belasting	1 W

Instellingen

Programmacycli	Programmacycli: 1 x 7 dagen
Verfijning van de programmering	2 h

Verlichting

Vermogen led-lamp	180 W

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja