




EHN171



Interruptor horario semanal 1vía 16A con reserva 3M

Características técnicas

Equipo

Número de canales	1
-------------------	---

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Potencia

Consumo de potencia en funcionamiento	0,50 W
Lámpara incandescente y halógena de 230 V.	1100 W
Lámpara incandescente de potencia	900 - 900 W

Funciones

Cantidad de canales de función	1
--------------------------------	---

Conexión

Número de contactos	1
Sección transversal de conductor flexible	0.5 - 6 mm ²
Sección transversal de conductor rígido	0.5 - 6 mm ²

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-10 - +55 °C
-------------------------------	--------------

Capacidad

Número de módulos	3
-------------------	---

Dimensiones

Altura	90 mm
Anchura	54 mm
Profundidad	60 mm

Texto

Modo conmutación	Contacto inversor
Tipo de montaje	Para montaje en perfil DIN

Corriente eléctrica

Máx. potencia (cos phi 0,6)	4 A
-----------------------------	-----

Endurancia

Endurancia eléctrica a carga nominal en AC1 en ciclos operativos	50000
--	-------

Texto

Tipo de conexión	Con bornes roscados
------------------	---------------------

Tensión

Tensión asignada de empleo en alterna	230 - 240 V
---------------------------------------	-------------

Potencia

Pérdida de potencia a plena carga	1 W
-----------------------------------	-----

Configuración

Ciclos de programa	Ciclos de programa: 1 x 7 días
Tiempo de conmutación más corto	2 h

Iluminación

Potencia de la lámpara LED	180 W
----------------------------	-------

Sostenibilidad

Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí