



EHN171



## Interr. horário 1 canal 7d c/ res 3M

### Características técnicas

#### Equipamento

|                  |   |
|------------------|---|
| Número de canais | 1 |
|------------------|---|

#### Frequência

|            |            |
|------------|------------|
| Frequência | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Potência

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Consumo de energia em operação             | 0,50 W      |
| Lâmpadas incandescentes e de halógeno 230V | 1100 W      |
| Potência lâmpadas incandescentes           | 900 - 900 W |

#### Funções

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Número de canais em operação | 1 |
|------------------------------|---|

#### Conexão

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Número de contactos                     | 1                       |
| Secção transversal de condutor flexível | 0.5 - 6 mm <sup>2</sup> |
| Secção transversal de condutor rígido   | 0.5 - 6 mm <sup>2</sup> |

#### Condições de utilização

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Temperatura de funcionamento | -10 - +55 °C |
|------------------------------|--------------|

#### Capacidade

|                   |   |
|-------------------|---|
| Número de módulos | 3 |
|-------------------|---|

#### Dimensões

|              |       |
|--------------|-------|
| Altura       | 90 mm |
| Largura      | 54 mm |
| Profundidade | 60 mm |

#### Texto

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Modo de comutação  | Contacto de comutação      |
| Modo de instalação | Para montagem em calha DIN |

#### Corrente elétrica

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Potência máx. (cos phi 0,6) | 4 A |
|-----------------------------|-----|

#### Endurância

|                                                            |       |
|------------------------------------------------------------|-------|
| N.º de manobras elétricas à carga nominal em AC1 em ciclos | 50000 |
|------------------------------------------------------------|-------|

#### Texto

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Tipo de ligação | Com terminais de parafuso |
|-----------------|---------------------------|

#### Tensão

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Tensão nominal de funcionamento Ue | 230 - 240 V |
|------------------------------------|-------------|

#### Potência

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Potência dissipada a plena carga | 1 W |
|----------------------------------|-----|

#### Modo de configuração

|                    |                                        |
|--------------------|----------------------------------------|
| Ciclos do programa | Ciclos de programas: 1 x 7 dias<br>2 h |
|--------------------|----------------------------------------|

#### Iluminação

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Potência da lâmpada LED | 180 W |
|-------------------------|-------|

#### Sustentabilidade

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| REACH - livre de SVHC | Sim |
| Conformidade RoHs     | Sim |