




EHN011



Interruptor horario diario 1vía 16A con reserva 1M

Características técnicas

Equipo

Número de canales	1
-------------------	---

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Potencia

Consumo de potencia en funcionamiento	0,50 W
Lámpara incandescente y halógena de 230 V.	1000 W
Lámpara incandescente de potencia	1000 - 1000 W

Funciones

Cantidad de canales de función	1
--------------------------------	---

Conexión

Número de contactos	1
Sección transversal de conductor flexible	1 - 6 mm ²
Sección transversal de conductor rígido	1 - 6 mm ²

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-10 - +50 °C
-------------------------------	--------------

Capacidad

Número de módulos	1
-------------------	---

Dimensiones

Altura	90 mm
Anchura	17,5 mm
Profundidad	60 mm

Texto

Modo conmutación	Contacto NA
Tipo de montaje	Para montaje en perfil DIN

Corriente eléctrica

Máx. potencia (cos phi 0,6)	3 A
-----------------------------	-----

Endurancia

Endurancia eléctrica a carga nominal en AC1 en ciclos operativos	50000
--	-------

Texto

Tipo de conexión	Con bornes roscados
------------------	---------------------

Tensión

Tensión asignada de empleo en alterna	230 - 240 V
---------------------------------------	-------------

Potencia

Pérdida de potencia a plena carga	1 W
-----------------------------------	-----

Configuración

Ciclos de programa	Ciclo de programa: 24 horas
Tiempo de conmutación más corto	15 min

Iluminación

Potencia de la lámpara LED	300 W
----------------------------	-------

Sostenibilidad

Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí