



EHN010



### Interrupteur horaire électromécanique compact 1 voie sur 24 heures sans réserve

#### Caractéristiques techniques

##### Équipement

|                  |   |
|------------------|---|
| Nombre de canaux | 1 |
|------------------|---|

##### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

##### Puissance

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| Puissance absorbée (fonctionnement)         | 1 W           |
| Ampoules à incandescence et halogènes 230 V | 900 W         |
| Lampe à incandescence de puissance          | 1000 - 1000 W |

##### Fonctions

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Nombre de canaux de fonctions | 1 |
|-------------------------------|---|

##### Raccordement

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Nombre de contacts                      | 1                     |
| Section de raccordement en câble souple | 1 - 6 mm <sup>2</sup> |
| Section de raccordement en câble rigide | 1 - 6 mm <sup>2</sup> |

##### Conditions d'utilisation

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Température de service | -20 - +50 °C |
|------------------------|--------------|

##### Capacité

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 1 |
|-------------------|---|

##### Dimensions

|            |         |
|------------|---------|
| Hauteur    | 90 mm   |
| Largeur    | 17,5 mm |
| Profondeur | 60 mm   |

##### Textes

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Type de commutation | Contact normalement ouvert   |
| Mode d'installation | Pour un montage sur rail DIN |

##### Courant électrique

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Courant Max. (cos phi 0,6) | 3 A |
|----------------------------|-----|

##### Endurance

|                                                                   |       |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| Endurance électrique à charge nominale en AC1 en nombre de cycles | 50000 |
|-------------------------------------------------------------------|-------|

##### Textes

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Type de raccordement | Avec bornes à vis |
|----------------------|-------------------|

##### Tension

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Tension assignée d'emploi Ue | 230 - 240 V |
|------------------------------|-------------|

##### Puissance

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Pertes en puissance à pleine charge | 1 W |
|-------------------------------------|-----|

##### Réglages

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Cycles de programmation            | Cycles de programmation 24 heures |
| Temps de commutation le plus court | 15 min                            |

##### Éclairage

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Puissance de lampe LED | 300 W |
|------------------------|-------|

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conformité REACH             | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |