




EHN010



## Programmaklok elektromechanisch, dagprogramma, 1 m 16 A

### Technische eigenschappen

#### Samenstelling

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal kanalen | 1 |
|----------------|---|

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 50 Hz |
|------------|------------|

#### Vermogen

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Stroomverbruik tijdens gebruik | 1 W           |
| Gloeï- en halogeenlamp 230 V   | 900 W         |
| Vermogen gloeilamp             | 1000 - 1000 W |

#### Funcities

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Aantal functiekanalen | 1 |
|-----------------------|---|

#### Aansluiting

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Aantal contacten                | 1                     |
| Aansluitdoorsnede soepele ader  | 1 - 6 mm <sup>2</sup> |
| Aansluitdoorsnede massieve ader | 1 - 6 mm <sup>2</sup> |

#### Gebruiksvoorwaarden

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Bedrijfstemperatuur | -20 - +50 °C |
|---------------------|--------------|

#### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 1 |
|----------------|---|

#### Afmetingen

|         |         |
|---------|---------|
| Hoogte  | 90 mm   |
| Breedte | 17,5 mm |
| Diepte  | 60 mm   |

#### Teksten

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Schakelmodus | Maakcontact              |
| Montagewijze | Voor montage op DIN-rail |

#### Stroom / temperatuur

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Maximale stroom (cos phi 0,6) | 3 A |
|-------------------------------|-----|

#### Levensduur

|                                                       |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| Elektrische levensduur bij nominale belasting bij AC1 | 50000 |
|-------------------------------------------------------|-------|

#### Teksten

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Met schroefklemmen |
|---------------|--------------------|

#### Spanning

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Nominale spanning Ue | 230 - 240 V |
|----------------------|-------------|

#### Vermogen

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Verliesvermogen bij volle belasting | 1 W |
|-------------------------------------|-----|

#### Instellingen

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Programmacycli                  | Programmacycli: 24 uur |
| Verfijning van de programmering | 15 min                 |

#### Verlichting

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Vermogen LED-lamp | 300 W |
|-------------------|-------|

#### Duurzaamheid

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |