



EHN110



## Zegar analogowy dobowy bez rezerwy chodu 230V 1NO/NC 16A

### Właściwości techniczne

#### Sprzęt

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba kanałów | 1 |
|----------------|---|

#### Częstotliwość

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 50 Hz |
|---------------|------------|

#### Moc

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Pobór mocy podczas pracy        | 0,9 W       |
| Lampa żarowa 230 V i halogenowa | 1100 W      |
| Żarówka                         | 900 - 900 W |

#### Funkcje

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Liczba kanałów funkcyjnych | 1 |
|----------------------------|---|

#### Rodzaj połączenia

|                                           |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Liczba styków                             | 1                       |
| Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego | 0.5 - 6 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego    | 0.5 - 6 mm <sup>2</sup> |

#### Warunki użytkowania

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Zakres temperatur pracy | -20 - +55 °C |
|-------------------------|--------------|

#### Pojemność

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 3 |
|----------------|---|

#### Wymiary

|           |       |
|-----------|-------|
| Wysokość  | 90 mm |
| Szerokość | 54 mm |
| Głębokość | 60 mm |

#### Dodatkowe informacje

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Rodzaj łącznika | Styk przełączny(zmienny) |
| Montaż          | Do montażu na szynie DIN |

#### Prąd elektryczny

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Maks. moc (cos phi 0,6) | 3 A |
|-------------------------|-----|

#### Wytrzymałość

|                                                                           |       |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| Trwałość elektryczna przy obciążeniu nominalnym w cyklach roboczych (AC1) | 50000 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|

#### Dodatkowe informacje

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Typ połączenia | Z zaciskami śrubowymi |
|----------------|-----------------------|

#### Napięcie

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe łączeniowe U <sub>e</sub> (AC) | 230 - 240 V |
|----------------------------------------------------|-------------|

#### Moc

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Strata mocy przy pełnym obciążeniu | 1 W |
|------------------------------------|-----|

#### Ustawienia

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Cykle programu              | Cykl programu: 24 godziny |
| Minimalny czas przełączania | 15 min                    |

#### Oświetlenie

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Zasilanie lampy LED | 180 W |
|---------------------|-------|

#### Zrównoważony rozwój

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Zgodny z REACH – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |