



WS173T

Gniazdo przełot. SCHUKO, 16A/250V, samozaciski, zab.dotyk. 6M alu

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 16 A

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Materiały

Kolor Aluminium

Kod RAL 9006

Wykończenie powierzchni Satynowe wykończenie

Materiał Poliwęglan (PC)

Obróbka Lakierowany

Wymiary

Wysokość 45 mm

Szerokość 135 mm

Głębokość 42,50 mm

Wbudowane puszkki podtynkowe 40 mm

Łączność

Rodzaj montażu Montaż zaciskowy
Wpuszczany

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo SCHUKO

Obrócona wkładka centralna Tak

Z pokrywą uchylną Nie

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym Nie

Z lampką sygnalizacyjną Nie

Pojemność

Liczba modułów 6

Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi Nie

Odporność na uderzenie IK IK07

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP21D

Funkcje

Z oświetleniem ewakuacyjnym Nie

Identyfikacja

Z nadrukiem Nie

Dodatkowe informacje

Oslona Bez pokrywy

Ochrona Z ekranem ochronnym

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH - bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak