



WS173T

**systo Tomada Schuko tripla, alumínio**

**Características técnicas**

**Corrente elétrica**

Corrente nominal	16 A
------------------	------

**Frequência**

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

**Materiais**

Cor	Titânio
Código RAL	9006
Acabamento	Acabamento acetinado
Material	Policarbonato (PC)
Tratamento	Envernizado

**Dimensões**

Altura	45 mm
Largura	135 mm
Profundidade	42,50 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	40 mm

**Conetividade**

Tipo de montagem	Montagem de braçadeira Encastrado
------------------	--------------------------------------

**Equipamento**

Tipo de conector/ficha, tomada	SCHUKO
Inserção central com rotação	Sim
Com tampa articulada	Não
Com pino redondo de proteção da ligação à terra	Não
Com lâmpada de sinalização	Não

**Capacidade**

Número de módulos	6
-------------------	---

**Segurança**

Com proteção contra contacto	Não
Resistência ao impactos IK	IK07
Índice de proteção IP	IP21D

**Funções**

Com iluminação de orientação	Não
------------------------------	-----

**Identificação**

Com impressão	Não
---------------	-----

**Texto**

Tampa	Sem tampa
Proteção	Com ecrã de proteção

**Sustentabilidade**

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim