



SP120

SPD Ogranicznik przepięć T1 1P sieć TN/TT Iimp=50kA Up≤ 4kV

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd impulsowy pioruna Iimp (10/350 μs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE	50 kA
--	-------

Konfiguracja sieci

Rodzaj sieci	TN TT
--------------	----------

Sprzęt

Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji	Nie
------------------------------------	-----

Normy

Klasa wymagań IEC 61643	T1
-------------------------	----

Pojemność

Liczba modułów	2
----------------	---

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

Prąd elektryczny

Maks. rozładowanie (Imax) L-N (PEN)/N-PE	50 kA
--	-------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-40 - 80 °C
-------------------------	-------------

Wymiary

Wysokość	90 mm
Szerokość	36 mm
Głębokość	64 mm

Elementy sterujące i wskaźniki

Sygnalizator optyczny	Bez
-----------------------	-----