



LS501

Coupe-circuit 1P 32A 690V L38 1M

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	83 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	75 mm

Architecture

Nombre de pôles	1
-----------------	---

Courant électrique

Courant assigné nominal	32 A
-------------------------	------

Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 50 °C
------------------------	------------

Installation, montage

Couple de serrage	2,20 - 2,20 Nm
Montage sur	Rail DIN

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	7,40 W
-----------------------------------	--------

Tension

Tension assignée d'isolement	690 V
Type de tension d'alimentation	AC

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
---------------------------	------

Raccordement

Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple	0,75 - 16 mm ²
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide	1 - 25 mm ²

Fusible

Taille du fusible	10 x 38
-------------------	---------

Couvercle, porte

Cadenassable	Oui
--------------	-----

Photos | dessins

