



SP320

Spd Tipo 1 3 Poli 100 Ka 10-350 Micros. Protezione Fase Sistemi Tt - Tn 4 M. Din

Caratteristiche tecniche

Sistema di alimentazione

Tipo di rete

TN
TT

Equipaggiamento

Con contatto per gestione da remoto

No

Normative

Classe di requisiti IEC 61643

T1

Numero di moduli

Numero di moduli

3

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)

IP20

Corrente

Scarico massimo (Imax) L-N(PEN)/ N-PE

100 kA

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio

-40 - 80 °C

Serie

Altezza

90 mm

Larghezza

108 mm

Profondità

65 mm

Controlli e indicatori

Spia luminosa

Senza

Sostenibilità

Senza alogenri

Sì

Conformità REACH - SVHC free

Sì

Conformità ROHS

Sì