



VU24NWB

Ormar, Volta, PŽ, IP30, 2 reda, multimedija, sa 2xperforirana montažna ploča

#### Tehničke karakteristike

##### Napon

Nazivni napon 400 - 400 V

##### Instalacija, montaža

Pogodno za korištenje na otvorenom/vani Ne

Montiranje na PŽ montaža

##### Električna struja

Nazivna struja 63 A

##### Oprema

Broj šina 1

Broj redova 2

Broj sekcija u širinu 1

Sa bravom Ne

Ima N klemni blok Ne

##### Kapacitet

Broj modula 24

Broj klemna za polumodule po šini 48

##### Funkcije

Sa uvodima za provodnike Da

##### Dimenzije

Visina 505,50 mm

Širina 348 mm

Dubina 94,50 mm

Ugrađena visina 490 mm

##### Poklopac, vrata

Broj vrata ormara 1

##### Dimenzije

Ugrađena širina 335 mm

##### Poklopac, vrata

Broj brava 0

##### Dimenzije

Ugrađena dubina 90 mm

Broj jedinica širine 12

##### Poklopac, vrata

Vrata/poklopac je proziran Ne

##### Povezivost

Vrsta montaže Montaža vijcima

##### Materijali

RAL kod 9010

Boja Čista bijela

##### Oprema

Ima klemni blok za uzemljenje Ne

##### Materijali

Materijal montažne ploče Plastika

##### Oprema

Ima montažnu ploču Da

---

**Materijali**

|            |    |
|------------|----|
| UV otporno | Da |
|------------|----|

**Sigurnost**

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Zaštitna klasa                | Izolacijska klasa II       |
| Otpornost na udarce IK        | IK05                       |
| Ingress Protection (IP) klasa | IP30                       |
| Vrsta zaključavanja           | Uklopna brava<br>Bez brave |
| Ispitivanje užarenom žicom    | 650 °C                     |

**Održivost**

|                   |    |
|-------------------|----|
| Usklađeno sa RoHS | Da |
|-------------------|----|