



VH48NW

Ormar, Volta, rigips, 4 reda, IP30, multimedija, sa perf.metalnim vratima

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni napon 400 - 400 V

Instalacija, montaža

Pogodno za korištenje na otvorenom/vani Ne

Montiranje na Šuplji zid

Oprema

Broj šina 1

Broj redova 4

Broj sekcija u širinu 1

Sa bravom Ne

Ima N klemni blok Ne

Kapacitet

Broj modula 48

Broj klemna za polumodule po šini 96

Funkcije

Sa uvodima za provodnike Da

Dimenzije

Visina 755,50 mm

Širina 348 mm

Dubina 94,50 mm

Ugrađena visina 721 mm

Poklopac, vrata

Broj vrata ormara 1

Dimenzije

Ugrađena širina 314 mm

Poklopac, vrata

Broj brava 0

Dimenzije

Ugrađena dubina 90 mm

Broj jedinica širine 12

Poklopac, vrata

Vrata/poklopac je proziran Ne

Povezivost

Vrsta montaže Montaža vijcima

Materijali

RAL kod 9010

Boja Čista bijela

Oprema

Ima klemni blok za uzemljenje Ne

Materijali

Materijal montažne ploče Akrilonitril akrilat (ASA)
Polikarbonat (PC)

Oprema

Ima montažnu ploču Da

Materijali

UV otporno	Ne
------------	----

Sigurnost

Zaštitna klasa	Izolacijska klasa II
Otpornost na udarce IK	IK05
Ingress Protection (IP) klasa	IP30
Vrsta zaključavanja	Uklopna brava Bez brave
Ispitivanje užarenom žicom	850 °C

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----