



SPN901R

SPD Ogranicznik przepięć T1+T2 MOV 4P sieć TN-S Iimp=50 kA Up≤1,5kV styk FM

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Maks. rozładowanie (I_{max}) L-N (PEN)/N-PE 50 kA

Konfiguracja sieci

Rodzaj sieci TN-S

Prąd elektryczny

Maks. zabezpieczenie nadprądowe, połączenie równoległe (bezpiecznik) 160 A

Łączność

Typ połączenia Połączenie wtykowe

Prąd elektryczny

Prąd impulsowy pioruna I_{imp} (10/350 μs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE 12,5 kA

Sprzęt

Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji Tak

Pojemność

Liczba modułów 4

Napięcie

Poziom ochrony napięcia do poziomu zgodnego z normą IEC 61643-1 1,50 kV

Ciągłe napięcie robocze UC zgodnie z IEC 61643-1 275 V

Napięcie znamionowe łączeniowe U_e (AC) 230 - 400 V

Poziom napięcia w górę L-N/PEN IEC 61643-11 1,5 kV

Architektura

Liczba biegunów 4

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -40 - 80 °C

Wymiary

Wysokość 82 mm

Szerokość 75 mm

Głębokość 70 mm

Elementy sterujące i wskaźniki

Z lampką kontrolną Tak

Normy

Klasa wymagań IEC 61643 T1
T2

Instalacja, montaż

Nominalny moment dokręcania 4 - 4 Nm

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20