



VU48NWB

Щит 4-рядний для ММ-обладнання, в/у з металевими дверями, VOLTA

Технічні характеристики

Напруга

Номінальна напруга	400 - 400 V
--------------------	-------------

Установлення, монтаж

Підходить для зовнішнього використання	Ні
--	----

Монтаж на	Внутрішня установка
-----------	---------------------

Електричний струм

Номінальний струм	63 A
-------------------	------

Потужність

Максимальні втрати потужності на шафу за $\Delta T=20K$	12 W
---	------

Обладнання

Кількість рейок	1
-----------------	---

Кількість рядів щита	4
----------------------	---

Кількість секцій по ширині	1
----------------------------	---

Із замком	Ні
-----------	----

Має нейтральну клемну колодку	Ні
-------------------------------	----

Емність

Кількість модулів	48
-------------------	----

Кількість півмодулів терміналів на рейці	96
--	----

Функції

З вводами для трубопроводів	Так
-----------------------------	-----

Розміри

Висота	755,50 mm
--------	-----------

Ширина	348 mm
--------	--------

Глибина	94,50 mm
---------	----------

Вбудована висота	740 mm
------------------	--------

Вбудована ширина	335 mm
------------------	--------

Кришка, дверцята

Кількість дверей шафи	1
-----------------------	---

Розміри

Вбудована глибина	90 mm
-------------------	-------

Кришка, дверцята

Кількість замків	0
------------------	---

Розміри

Кількість модулів за шириною	12
------------------------------	----

Кришка, дверцята

Дверцята/кришка прозорі	Ні
-------------------------	----

Підключення

Тип монтажу	Монтаж гвинтами
-------------	-----------------

Матеріали

Код RAL	9010
---------	------

Colour	Чистий білий
--------	--------------

Матеріал монтажної пластини	Пластик
-----------------------------	---------

Обладнання

Має клемну колодку для заземлення	Ні
-----------------------------------	----

Має монтажну пластину	Так
-----------------------	-----

Матеріали

Стійкість до ультрафіолету	Так
----------------------------	-----

Безпека

Клас захисту	Клас ізоляції II
Ударостійкість IK	IK05
Клас захисту від проникнення (IP)	IP30
Тип блокування	Замикається на замок Без замка
Випробування розжареним дротом	650 °C

Sustainability

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----