



EE816



### Präsenzmelder Einbau 360° DALI/DSI

#### Technische Eigenschaften

##### Erfassung

Ausführung Sensor	Präsenzmelder
Erfassungswinkel	360 - 360

##### Einstellungen

Einstellbereich Verzögerungszeit	1 Min - 1 h
----------------------------------	-------------

##### Beleuchtung

Ansprechhelligkeit einstellbar	5 - 1000 lx
--------------------------------	-------------

##### Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

##### Abmessungen

Empfohlene Montagehöhe	2,5 - 3,5 m
------------------------	-------------

##### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-10 - 45 °C
--------------------	-------------

##### Werkstoff

Farbe	Weiß
Werkstoff	Kunststoff

##### Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP41
--------------------------------	------

##### Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
Geeignet für Außenbereich	Ja

##### Texte

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Funktion	Nur als Einzelgerät einsetzbar
Montageart	Mit Federbügeln für Deckeneinbau

##### Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----