



LVSG3CPX

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja	630 A
Prihvatljivi iznos struje AC22 kategorija B	630 A
Prihvatljivi iznos struje AC23 kategorija B	630 A

Osigurač

Veličina osigurača	NH3
--------------------	-----

Povezivost

Vrsta veze	Vijčana stezaljka
------------	-------------------

Veza

Presjek fleksibilnog vodiča	35 - 300 mm ²
-----------------------------	--------------------------

Arhitektura

Broj polova	3
-------------	---

Veza

Presjek krutog provodnika	35 - 300 mm ²
Vrsta priključka/utikača	Vijčana stezaljka

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-25 - 55 °C
-------------------	-------------

Instalacija, montaža

Nazivni zatezni moment	32 - 32 Nm
------------------------	------------

Izdržljivost

Električna izdržljivost u broju ciklusa	200
---	-----

Napon

Nazivni izolacijski napon Ui	1000 V
------------------------------	--------

Izdržljivost

Broj mehaničkih operacija	800
---------------------------	-----

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP2X
-------------------------------	------

Električna struja

Nazivna kratkotrajna podnosiva struja I _{cw} 1s IEC 60947	15 kA
--	-------

Napon

Nazivni impulsni podnosivi napon U _{imp}	12 kV
---	-------

Dimenzije

Udaljenost sabirnica	185 mm
Visina	671 mm
Dubina	190 mm

Snaga

Ukupni gubitak snage pri IN	111 W
-----------------------------	-------

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Održivost

Bez halogena	Da
Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da