



XEVIK11T2



EVCS Stacja ładowania EV 1x11/22kW 3P T2 IP55 z kluczem

Właściwości techniczne

Moc

Moc na punkt ładowania	22 kW
Podłączone obciążenie	11 - 22 kW

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Zasilanie

Liczba faz zasilania	3
----------------------	---

Łączność

Liczba punktów ładowania	1
--------------------------	---

Funkcje

Z zarządzaniem obciążeniem	Nie
----------------------------	-----

Sprzęt

Liczba gniazd domowych	0
Z wyłącznikiem nadprądowym	Nie
Odryglowanie awaryjne w razie braku dopływu prądu	Tak

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	Typ 2S.
------------------	---------

Wymiary

Wymiary	553.50 x 237 mm
Wysokość	553,50 mm
Szerokość	237 mm
Głębokość	173 mm

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż ścienny
----------------	----------------

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP55
Odporność na uderzenie IK	IK10

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-25 - 50 °C
-------------------------	-------------

Materiały

Materiał	Tworzywo sztuczne
----------	-------------------