



LVS0060SPX

Lištový pojistkový odpínač NH00 3x160A, rozteč přípojníc 60mm, M8

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	160 A
Jmenovitý podmíněný zkratový proud Icc	100 kA
Podmíněný návrhový zkratový proud při Ue=400V podle IEC 61439-1 3.8.10.4	100 kA
Proudová zatížitelnost při AC23 v kategorii B / 400V	160 A
Proudová zatížitelnost při AC22 v kategorii B / 500V	160 A
Proudová zatížitelnost při AC22 v kategorii B / 690V	160 A
Návrhový proud při Ue=400V podle AC IEC 61439-1 5.3.2	160 A
Návrhový proud při Ue=690V podle AC IEC 61439-1 5.3.2	160 A
Podmíněný návrhový zkratový proud při Ue=690V podle IEC 61439-1 3.8.10.4	100 kA
Jmenovitý proud pro pojistkové vložky	2 A
	4 A
	6 A
	10 A
	16 A
	20 A
	25 A
	32 A
	35 A
	40 A
	50 A
	63 A
	80 A
	100 A
	125 A
	160 A

Pojistka

Velikost pojistky	NH00
-------------------	------

Konektivita

Typ připojení	Šroubová svorka
Druh montáže	Závěsný

Připojení

Typ konektoru/zástrčky	Svorka M8
------------------------	-----------

Architektura

Počet pólů	3
Počet přepínatelných pólů	3

Podmínky použití

Provozní teplota	-25 - 55 °C
------------------	-------------

Instalace, montáž

Jmenovitý utahovací moment	14 - 14 Nm
Utahovací moment pro montáž na přípojnici	6 - 6 Nm

Trvanlivost

Elektrická životnost v počtu cyklů	200
Mechanická životnost v cyklech	1400

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP2X
-----------------	------

Trvanlivost

Životnost přístrojů (součet mech. a el. životnosti) IEC 60947-3 tab.4	1600
---	------

Elektrický proud

Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw 1 s IEC 60947	5 kA
--	------

Napětí

Jmenovité izolační napětí	1000 V
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp	8 kV
Provozní napětí AC	690 - 690 V

Rozměry

Rozměry	401 x 50 mm
Vzdálenost přípojníc	60 mm
Výška	401 mm
Hloubka	123 mm

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	20 W
Ztrátový výkon pojistkové vložky instalované v přístroji	12 W
Ztráta výkonu při plném zatížení	56 W

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Elektrická ochrana

S indikátorem poruchy	Ne
-----------------------	----

Funkce

Dvojité přerušení	Ne
-------------------	----

Materiál

Obsahuje recyklovaný materiál (% celkové hmotnosti plastu)	0 %
--	-----

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano