




EHN110



## Programmaklok elektromechanisch, dagprogramma 1 w 16 A

### Technische karakteristieken

#### Uitrusting

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal kanalen | 1 |
|----------------|---|

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 50 Hz |
|------------|------------|

#### Vermogen

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Energieverbruik in bedrijf   | 0,9 W       |
| Gloeï- en halogeenlamp 230 V | 1100 W      |
| Vermogen gloeilamp           | 900 - 900 W |

#### Funcities

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Aantal kanaalfuncties | 1 |
|-----------------------|---|

#### Aansluiting

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Aantal contacten           | 1                       |
| Doorsnede soepele geleider | 0.5 - 6 mm <sup>2</sup> |
| Doorsnede stijve geleider  | 0.5 - 6 mm <sup>2</sup> |

#### Gebruiksvoorwaarden

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Bedrijfstemperatuur | -20 - +55 °C |
|---------------------|--------------|

#### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 3 |
|----------------|---|

#### Afmetingen

|         |       |
|---------|-------|
| Hoogte  | 90 mm |
| Breedte | 54 mm |
| Diepte  | 60 mm |

#### Teksten

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Schakelmodus | Wisselcontact            |
| Montagewijze | Voor montage op DIN-rail |

#### Elektrische Stroom

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Maximale stroom (cos phi 0,6) | 3 A |
|-------------------------------|-----|

#### Levensduur

|                                                       |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| Elektrische levensduur bij nominale belasting bij AC1 | 50000 |
|-------------------------------------------------------|-------|

#### Teksten

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Met schroefklemmen |
|---------------|--------------------|

#### Spanning

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Nominale spanning Ue | 230 - 240 V |
|----------------------|-------------|

#### Vermogen

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Verliesvermogen bij volle belasting | 1 W |
|-------------------------------------|-----|

#### Instellingen

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Programmacycli                  | Programmacyclus: 24 uur |
| Verfijning van de programmering | 15 min                  |

#### Verlichting

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Vermogen led-lamp | 180 W |
|-------------------|-------|

#### Duurzaamheid

|               |    |
|---------------|----|
| REACH conform | Ja |
| RoHS conform  | Ja |