



WYS151

Schuko c/ tampa c/porta-etiq., creme

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal	16 A
------------------	------

Tensão

Tensão nominal	250 - 250 V
----------------	-------------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10 - 35 °C
------------------------------	-------------

Frequência

Frequência	50 - 50 Hz
------------	------------

Materiais

Cor	Creme
Código RAL	1013
Acabamento	Brilhante

Dimensões

Altura	47,20 mm
Largura	71 mm
Profundidade	31,50 mm

Instalação / montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Conectividade

Tipo de ligações	QuickConnect
Tipo de montagem	Montagem com garras Ligaçao com parafuso

Equipamento

Inserção central com rotação	Não
Com tampa articulada	Sim

Tampa, porta

Tipo de tampa	Pré-montado
---------------	-------------

Capacidade

Número de módulos	1
-------------------	---

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Funções

Com iluminação de orientação	Não
------------------------------	-----