




EE804



### Detector mov. 360° IP21 saliente

#### Características técnicas

##### Deteção

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Tipo de sensor    | Detetor de movimento |
| Ângulo de deteção | 360 - 360            |

##### Modo de configuração

|              |              |
|--------------|--------------|
| Temporização | 5 S - 15 Min |
|--------------|--------------|

##### Iluminação

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Regulação de lux | 5 - 1000 lx |
|------------------|-------------|

##### Frequência

|            |            |
|------------|------------|
| Frequência | 50 - 50 Hz |
|------------|------------|

##### Dimensões

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Largura                        | 105,50 mm   |
| Altura recomendada de montagem | 2,5 - 3,5 m |

##### Condições de utilização

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Temperatura de funcionamento | 0 - 45 °C |
|------------------------------|-----------|

##### Materiais

|          |          |
|----------|----------|
| Cor      | Creme    |
| Material | Plástico |

##### Índice de proteção

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Índice de proteção IP | IP21 |
|-----------------------|------|

##### Instalação / montagem

|          |          |
|----------|----------|
| Montagem | Saliente |
|----------|----------|

##### Textos

|                    |  |
|--------------------|--|
| Função             | Só pode ser utilizado como unidade individual                          |
| Modo de instalação | Possibilidade de instalação em caixa embutida<br>Para montagem no teto |

##### Tipo de ligação

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Tipo de ligação | Com terminais de parafuso |
|-----------------|---------------------------|

##### Sustentabilidade

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| REACH - livre de SVHC | Sim |
| Conformidade RoHS     | Sim |