



WYS447

Schuko c/ porta-etiqueta, antracite

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal	16 A
------------------	------

Tensão

Tensão nominal	250 - 250 V
----------------	-------------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10 - 35 °C
------------------------------	-------------

Frequência

Frequência	50 - 50 Hz
------------	------------

Materiais

Cor	Cinzento antracite
Código RAL	7016
Tratamento	Envernizado

Dimensões

Altura	41,50 mm
Largura	71 mm
Profundidade	31,50 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	32 mm

Instalação / montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Conectividade

Tipo de ligações	QuickConnect
Tipo de montagem	Montagem com garras Ligação com parafuso

Equipamento

Inserção central com rotação	Não
Com tampa articulada	Não
Com lâmpada de sinalização	Não

Tampa, porta

Tipo de tampa	Sem tampa
---------------	-----------

Capacidade

Número de módulos	1
-------------------	---

índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Funções

Com iluminação de orientação	Não
------------------------------	-----