



WDC2617

Ladestation Einbau induktiv, 62 mm, schwarz

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Aufbauhöhe	1,70 mm
Einbau Wandstärke	15 - 32 mm

Elektrischer Strom

Ausgangstrom	1000 mA
--------------	---------

Texte

Anschlussart	Steckbare Anschlussleitung
Montageart	Mit schraubbarem Klemmbügel, für den Einbau in Möbel und Montageplatten
Spannung	Kabellose Übertragung der Ladeenergie durch Induktion
Sicherung	Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)