




EE805



**Bewegungsmelder 360° Einbau mit potentialfreiem Schließerkontakt**

**Technische Eigenschaften**

**Erfassung**

Ausführung Sensor	Bewegungsmelder
Erfassungswinkel	360 - 360

**Einstellungen**

Einstellbereich Verzögerungszeit	5 S - 15 Min
----------------------------------	--------------

**Beleuchtung**

Ansprechelligkeit einstellbar	5 - 1000 lx
-------------------------------	-------------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

**Abmessungen**

Breite	19 mm
Empfohlene Montagehöhe	2,5 - 3,5 m

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	0 - 45 °C
--------------------	-----------

**Werkstoff**

Farbe	Weiß
Werkstoff	Kunststoff

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP21
--------------------------------	------

**Installation, Montage**

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

**Texte**

Anschlussart	Mit Steckklemme
Funktion	Nur als Einzelgerät einsetzbar
Montageart	Mit Federbügeln für Deckeneinbau Für Deckenmontage