



29807004

Radio Touch con altoparlante DAB+, K.x inox laccato opaco

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio	230 - 230 V
----------------------	-------------

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Radiofrequenza di ricezione	87,5 - 108,0 MHz
-----------------------------	------------------

Materiali

Colore	Acciaio inox
--------	--------------

Codice RAL	9022
------------	------

finitura superficiale	Opaco
-----------------------	-------

Materiale	Acciaio inox
-----------	--------------

Trattamento	Verniciato
-------------	------------

Serie

Altezza	70,80 mm
---------	----------

Larghezza	141,60 mm
-----------	-----------

Profondità	46,50 mm
------------	----------

Profondità di installazione	33 mm
-----------------------------	-------

Connettività

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite
---------------------------------	------------------

Connessione

Sezione altoparlante	1 - 1 mm ²
----------------------	-----------------------

Sezione del cavo	2,50 - 2,50 mm ²
------------------	-----------------------------

Funzioni

Orologio con sistema DCF integrato	Sì
------------------------------------	----

Spazio

Numero di slots di memoria	16
----------------------------	----

Equipaggiamento

Tipo di display	Digitale
-----------------	----------

Testo

Tipo di connessione	Con morsetti a vite
---------------------	---------------------

Derivazione	Con 2 collegamenti altoparlante
-------------	---------------------------------

Tipo di montaggio	Fissaggio a vite tramite piastra di supporto Installaione singola e combinata
-------------------	--

Funzione	Sveglia con funzione snooze Sveglia
----------	--

	Conto alla rovescia Regolazione volume
--	---

Ingresso unità di estensione	Ingresso di derivazione per accensione/spegnimento remoto
------------------------------	---

Adatto per

BERKER K.x	
------------	--

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Sì
------------------------------	----

Conformità ROHS	Sì
-----------------	----