



24127106

## Wandsendermodul EnOcean mit Wippe 2fach, K.1, anthrazit matt

### Technische Eigenschaften

#### Ausstattung

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Kanäle | 2 |
|---------------|---|

#### Frequenz

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Funk-Sende-/Empfangsfrequenz | 868,3 - 868,3 MHz |
|------------------------------|-------------------|

#### Konnektivität

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Radio Protokoll | EnOcean |
|-----------------|---------|

#### Einsatzbedingungen

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Betriebstemperatur             | 5 - 25 °C   |
| Max. Höhe                      | 2000 m      |
| Lager-/Transporttemperatur     | -20 - 60 °C |
| Max. Relative Luftfeuchtigkeit | 80 %        |

#### Werkstoff

|           |             |
|-----------|-------------|
| Farbe     | Anthrazit   |
| Werkstoff | Thermoplast |

#### Funktionen

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Max. Funkübertragungsbereich in Innenräumen | 30 m  |
| Max. Funkübertragungsbereich im Freien      | 300 m |

#### Sicherheit

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Stoßfestigkeit IK              | IK04 |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |

#### Texte

|            |                                                                                                                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funktion   | Zur Übertragung von Schalt-, Dimm- oder Jalousiebefehlen an Funk-Empfänger des EnOcean-Systems<br>Einflächenbedienung in Verbindung mit geeigneten Funk-Empfängern |
| Montageart | Montage mit Rahmen Auf ebenem Untergrund, z. B. auch zur Erweiterung von Kombinationen                                                                             |

#### Nachhaltigkeit

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |