



24127304

Wandsendermodul Enocean mit Wippe 2fach einseitig m Symbol Pfeil, K.5, edelstahl

Technische Eigenschaften

Ausstattung

Anzahl Kanäle

2

Frequenz

Funk-Sende-/Empfangsfrequenz

868,3 - 868,3 MHz

Konnektivität

Radio Protokoll

EnOcean

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur

5 - 25 °C

Max. Höhe

2000 m

Lager-/Transporttemperatur

-20 - 60 °C

Max. Relative Luftfeuchtigkeit

80 %

Werkstoff

Farbe

Edelstahl

Werkstoff

Edelstahl

Thermoplast

Funktionen

Max. Funkübertragungsreichweite in Innenräumen

30 m

Max. Funkübertragungsreichweite im Freien

300 m

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK

IK04

IP-Klasse (Ingress Protection)

IP20

Texte

Funktion

Zur Übertragung von Schalt-, Dimm- oder Jalousiebefehlen an Funk-Empfänger des EnOcean-Systems
Einfächenbedienung in Verbindung mit geeigneten Funk-Empfängern

Montageart

Montage mit Rahmen Auf ebenem Untergrund, z. B. auch zur Erweiterung von Kombinationen

Nachhaltigkeit

Halogenfrei

Ja

REACH-SVHC frei

Ja

RoHS-konform

Ja