



1659901



Vermogensvergroter 200 ... 500 W, DIN-rail (R, L, C)

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning	240 - 240 V
-------------------	-------------

Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

Teksten

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Zekering	Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)
Dimprincipe	Fase aan-/afsnijding afhankelijk van soort belasting, zelflerend

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja