



85020100



## Β.NET ΜΟΝΑΔΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Ρυθμίσεις

Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσης quicklink

#### Συνδεσιμότητα

Με ασύρματο σύστημα KNX Ναι

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 - 45 °C

#### Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Τοποθέτηση με νύχια  
Σύνδεση με βίδες

#### Τάση

Τάση λειτουργίας 230 - 230 V

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση

#### Διαστάσεις

Ενσωματωμένο βάθος 22 mm

#### Υλικά

Υλικό Μέταλλο  
Πλαστικό

#### Κείμενο

Είδος σύνδεσης Με βιδωτούς ακροδέκτες

#### Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS Ναι