



LS401

Coupe circuit 1P 25A L31 1 module

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	83 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	75 mm

Architecture

Nombre de pôles	1
-----------------	---

Courant électrique

Courant assigné nominal	25 A
-------------------------	------

Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 50 °C
------------------------	------------

Installation, montage

Couple de serrage	2,20 - 2,20 Nm
Montage sur	Rail DIN

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	3,10 W
-----------------------------------	--------

Tension

Tension assignée d'isolation	690 V
Type de tension d'alimentation	AC

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
---------------------------	------

Raccordement

Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple	0,75 -16 mm ²
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide	1 - 25 mm ²

Fusible

Taille du fusible	8.5 x 31.5
-------------------	------------

Couvercle, porte

Cadenassable	Oui
--------------	-----

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Photos | dessins

