



85122200



**Inserito di commutazione doppio piattaforma elettronica**

**Caratteristiche tecniche**

**Condizioni di impiego**

Tensione d'esercizio 230 - 230 V

**Controlli e indicatori**

Utilizzabile con sensore di movimento No

**Frequenza**

Frequenza 50 - 60 Hz

**Illuminazione**

Lampade LED dimmerabili da 230 V 12 - 40 W

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio -5 - 45 °C

**Serie**

Profondità di installazione 32 mm

**Testo**

Principio regolazione luce Impostazione automatica del principio di regolazione luce in funzione del carico (processo autoDetect)

Ingresso unità di estensione Con 2 ingressi di derivazione per pulsanti (contatto di chiusura) a un tasto

Fusibile Resistente ai cortocircuiti e protetto contro i sovraccarichi (fusibile elettronico)

Tipo di montaggio Con graffe a espansione

Tipo di connessione Con morsetti a vite

**Sostenibilità**

Conformità ROHS Sì