



85122200



Β.ΝΕΤ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 2 ΕΞΟΔΩΝ 400W/54W LED

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση

Τάση λειτουργίας 230 - 230 V

Έλεγχοι και ενδείξεις

Εφαρμόζεται με αισθητήρα κίνησης Όχι

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

Φωτισμός

Λαμπτήρας LED 230 V με δυνατότητα dimming 12 - 40 W

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 - 45 °C

Διαστάσεις

Ενσωματωμένο βάθος 32 mm

Κείμενο

Αρχή ρύθμισης φωτισμού Αυτόματη ρύθμιση της εξαρτώμενης από το φορτίο αρχής μεταγωγής (διαδικασία αυτόματου εντοπισμού)

Μονάδα επέκτασης εισόδου Με 2 εισόδους μονάδας επέκτασης για λειτουργία με μπουτόν (επαφή κλεισίματος), με λειτουργία μονής επιφάνειας

Ασφάλεια Με ασφάλεια έναντι υπερφόρτισης και βραχυκυκλώματος (ηλεκτρονική ασφάλεια)

Τρόπος εγκατάστασης Με νύχια στήριξης

Είδος σύνδεσης Με βιδωτούς ακροδέκτες

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS Ναι