



SPN901

Kombiöverspänningsskydd typ 1+2 utan signalkontakt., 4-polig

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Max. urladdningsström (Imax) L-N(PEN)/N-PE	100 kA
--	--------

Nätverkskonfiguration

Typ av nät	TN-S
------------	------

Elektrisk ström

Max. överströmsskydd , parallell anslutning (säkring)	160 A
---	-------

Anslutning

Anslutningstyp	Plug-in anslutning
----------------	--------------------

Elektrisk ström

Blixtimpulsström Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE	12,5 kA
--	---------

Utrustning

Med fjärrkontakt	Nej
------------------	-----

Kapacitet

Antal moduler	4
---------------	---

Spänning

Spänningsskyddsnivå Up enligt IEC 61643-1	1,50 kV
Kontinuerlig driftspänning Uc enligt IEC 61643-1	275 V
Märkdriftspänning Ue	230 - 400 V

Arkitektur

Antal poler	4
-------------	---

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-40 - 80 °C
------------------	-------------

Dimensioner

Höjd	82 mm
Bredd	77 mm
Djup	102 mm

Kontroller och indikatorer

Med indikeringslampa	Ja
----------------------	----

Standarder

Kravklass IEC 61643	T1 T2
---------------------	----------

Installation, montering

Nominellt åtdragningsmoment	4 - 4 Nm
-----------------------------	----------

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------