



SPN901R

Kombi. svodič přepětí T1+T2, limp 12,5 kA (10/350), 4-pól pro síť TN-S se sig., MOV

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Maximální vybití (Imax) L-N(PEN)/ N-PE	50 kA
--	-------

Konfigurace sítě

Typ sítě	TN-S
----------	------

Elektrický proud

Max. nadproudová ochrana, paralelní zapojení (pojistka)	160 A
---	-------

Konektivita

Typ připojení	Zásuvná přípojka
---------------	------------------

Elektrický proud

Impulsní proud blesku limp (10/350 μs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE	12,5 kA
---	---------

Vybavení

Se vzdáleným signalizačním kontaktem	Ano
--------------------------------------	-----

Kapacita

Počet modulů	4
--------------	---

Napětí

Úroveň napětové ochrany Up podle IEC 61643-1	1,50 kV
Trvalé provozní napětí Uc podle IEC 61643-1	275 V
Provozní napětí AC	230 - 400 V
Úroveň Up napětí Up L-N/PEN IEC 61643-11	1,5 kV

Architektura

Počet pólů	4
------------	---

Podmínky použití

Provozní teplota	-40 - 80 °C
------------------	-------------

Rozměry

Výška	82 mm
Šířka	75 mm
Hloubka	70 mm

Ovládací prvky a indikátory

S kontrolkou	Ano
--------------	-----

Normy

Třída požadavků IEC 61643	T1 T2
---------------------------	----------

Instalace, montáž

Jmenovitý utahovací moment	4 - 4 Nm
----------------------------	----------

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------