



HR526

ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΤΥΠΟΥ Α ΤΟΡΟΕΙΔΗ ΠΥΡΗΝΑ 30mA-30A 0-3SEC 1 ΕΞΟΔΟΥ + ΕΝΔΕΙΞΗ LCD

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα διαρροής I_{dn}	30 mA
	100 mA
	300 mA
	500 mA
	750 mA
	1000 mA
	1500 mA
	2000 mA
	3000 mA
	5000 mA
	10000 mA
	30000 mA

Τοροειδές: Επιτρεπόμενη υπερφόρτωση	30 kA/100 ms
-------------------------------------	--------------

Εξοπλισμός

Με τοροειδές διαρροή γείωσης	Ναι
------------------------------	-----

Ασφάλεια

Τύπος διαφορικής προστασίας	A HI
-----------------------------	------

Ρυθμίσεις

Χρόνος καθυστέρησης διαφορικής προστασίας	0,1 s
Ρυθμιζόμενη χρονική καθυστέρηση	Ναι

Διαστάσεις

Μέγιστη απόσταση σύνδεσης μεταξύ του δέκτη και του πομπού	25 m και 50 m συνεστραμμένο ζεύγος
---	------------------------------------

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι