



ADA563D

Disjoncteur différentiel 1P+N 10kA C-13A 30mA type A

Caractéristiques techniques

Architecture

| | |
|-----------------|------|
| Type de pôles | 1P+N |
| Courbe | C |
| Nombre de pôles | 2 |

Courant électrique

| | |
|---|---------------|
| Courant assigné nominal | 13 A |
| Courant différentiel assigné | 30 mA |
| Courant assigné à -25°C | 15.2 A |
| Courant assigné à -20°C | 15.01 A |
| Courant assigné à -15°C | 14.82 A |
| Courant assigné à -10°C | 14.63 A |
| Courant assigné à -5°C | 14.44 A |
| Courant assigné à 0°C | 14.24 A |
| Courant assigné à 5°C | 14.04 A |
| Courant assigné à 10°C | 13.84 A |
| Courant assigné à 15°C | 13.63 A |
| Courant assigné à 20°C | 13.43 A |
| Courant assigné à 25°C | 13.21 A |
| Courant assigné à 30°C | 13 A |
| Courant assigné à 35°C | 12.78 A |
| Courant assigné à 40°C | 12.56 A |
| Courant assigné à 45°C | 12.33 A |
| Courant assigné à 50°C | 12.1 A |
| Courant assigné à 55°C | 11.87 A |
| Courant assigné à 60°C | 11.63 A |
| Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés | 1 |
| Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif | 1.13 - 1.45 A |
| Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés | 0.95 |
| Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés | 0.90 |
| Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés | 0.85 |
| Pouvoir de coupure assigné I _{cn} sous 230 V AC selon IEC60898-1 | 10 kA |

Sécurité

| | |
|-----------------------------------|------|
| Type de protection différentielle | A |
| Indice de protection IP | IP20 |

Principaux attributs électriques

| | |
|---|-------|
| Pouvoir de coupure assigné I _{cn} sous AC selon IEC60898-1 | 10 kA |
|---|-------|

Connectivité

| | |
|----------------------------|-------------|
| Type de connection / prise | Borne à vis |
|----------------------------|-------------|

Tension

| | |
|------------------------------|-------|
| Tension assignée d'isolement | 500 V |
|------------------------------|-------|

Courant électrique

| | |
|---|---------|
| Pouvoir de coupure de service I _{cs} AC selon IEC60898-1 | 7.50 kA |
|---|---------|

Tension

| | |
|---|-------------|
| Tension assignée de tenue aux chocs | 4000 V |
| Tension maxi d'utilisation | 240 V |
| Tension assignée d'emploi U _e | 240 - 240 V |
| Catégorie de surtension selon IEC60947-1 2.5.60 tableau 1 | 3 |
| Type de tension d'alimentation | AC |

Puissance

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Puissance dissipée totale sous IN | 4.8 W |
|-----------------------------------|-------|

| | |
|---|------------------------|
| Fréquence | |
| Fréquence | 50 - 50 Hz |
| Conditions d'utilisation | |
| Altitude | 2000 m |
| Installation, montage | |
| Couple de serrage nominal borne basse | 2.10 - 2.10 Nm |
| Couple de serrage nominal borne haute | 2.10 - 2.10 Nm |
| Conditions d'utilisation | |
| Classe de limitation d'énergie I ² t | 3 |
| Endurance | |
| Endurance électrique en nombre de cycles | 2000 |
| Endurance mécanique nombre de manœuvres | 2000 |
| Raccordement | |
| Section de raccordement en câble souple | 1 - 16 mm ² |
| Section de raccordement en câble rigide | 1 - 25 mm ² |
| Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple | 1 - 16 mm ² |
| Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide | 1 - 25 mm ² |
| Installation, montage | |
| Couple de serrage | 2.10 - 2.10 Nm |
| Capacité | |
| Nombre de modules | 2 |
| Installation, montage | |
| Type de raccordement haut pour produits modulaires | Borne à vis |
| Type de raccordement bas pour produits modulaires | Borne bi-connect |
| Dimensions | |
| Hauteur | 83 mm |
| Largeur | 35 mm |
| Profondeur | 68 mm |
| Conditions d'utilisation | |
| Température de service | -25 - 40 °C |
| Température de stockage/transport | -25 - 70 °C |
| Raccordement | |
| Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple | 1 - 16 mm ² |
| Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide | 1 - 25 mm ² |
| Conditions d'utilisation | |
| Degré de pollution suivant IEC60664 / IEC60947-2 | 2 |
| Tropicalisation/humidité/Exécution | Pout tous climats |
| Durabilité | |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |