



XEMV3000_3100_3200

Energiesp. 9,75kWh, Ladest. witty solar und Energiemanagement Controller flow R2

Technische Eigenschaften

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Anschluss

Abgriffe je Phase 3

Leistung

Leistung pro Ladepunkte 4,50 kW

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Temperaturschutz Ja

Abmessungen

Höhe 1710 mm

Breite 590 mm

Tiefe 500 mm